

CUTFOX-SE LM - Seitenschneider



1212833

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212833>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Elektriker-Seitenschneider, abgewinkelte Form, mit Abisolier- und Crimpbereich, Größe: 180 mm



Ihre Vorteile

- Präzisionsschneide für weichen und harten Draht
- Schneiden von härteren Materialien mit geringem Kraftaufwand durch hohe Hebelwirkung
- Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
- Kann Abisolieren (1,5 mm² und 2,5 mm²) , Crimpen (1,5 mm² ... 2,5 mm²) , Schneiden von Messingschrauben und Ösen biegen (Durchmesser: 4, 5, 6 mm)
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212833
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH311S
GTIN	4055626045528
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	279,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	275,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

CUTFOX-SE LM - Seitenschneider



1212833

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212833>

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schneidwerkzeug
Anwendung	Aluminium
	Kupfer
Produkteigenschaft	Multifunktionsschneider
	Mit Abisolier-, Crimp-, Scher- und Biegebereich
	25° geneigter Kopf
	Induktiv gehärtete Präzisionsschneide
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Geringer Kraftaufwand
	Feinpolierte, matt-verchromte Oberfläche
Spezialwerkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet	
~ 62 HRC	

Maße

Länge	180 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	mehrfarbig
-------	------------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≤ 11,00 mm
	0,2 mm ... 11 mm

CUTFOX-SE LM - Seitenschneider

1212833

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212833>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212833>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CUTFOX-SE LM - Seitenschneider



1212833

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212833>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 9.0	EC000165
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CUTFOX-SE LM - Seitenschneider



1212833

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212833>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de