

# CUTFOX-SE - Seitenschneider



1212832

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212832>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Seitenschneider, abgewinkelte Form, Größe 180 mm



## Ihre Vorteile

- Schneiden von härteren Materialien mit geringem Kraftaufwand durch hohe Hebelwirkung
- Spezialwerkzeugstahl für dauerhafte Anwendung
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Präzisionsschneide für weichen und harten Draht

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212832
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH311S
GTIN	4055626045511
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	278,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	99,99 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schneidwerkzeug
Anwendung	Aluminium
	Kupfer
Produkteigenschaft	25° geneigter Kopf
	Verlängerte Schneide
	Induktiv gehärtete Präzisionsschneide
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Geringer Kraftaufwand
	Feinpolierte, matt-verchromte Oberfläche
	Spezialwerkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet ~ 62 HRc

### Maße

Länge

180 mm

### Materialangaben

Farbe

mehrfarbig

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser

≤ 11,00 mm

0,2 mm ... 11 mm

# CUTFOX-SE - Seitenschneider

1212832

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212832>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

### ETIM

ETIM 9.0	EC000165
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CUTFOX-SE - Seitenschneider



1212832

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212832>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)