

CUTFOX-SE LM_DB - Seitenschneider



1212839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212839>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Elektriker-Seitenschneider, abgewinkelte Form, mit Abisolier- und Crimpbereich, Größe: 180 mm, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

Ihre Vorteile

- Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet
- Optimale Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen
- Kann Abisolieren (1,5 mm² und 2,5 mm²) , Crimpen (1,5 mm² ... 2,5 mm²) , Schneiden von Messingschrauben und Ösen biegen (Durchmesser: 4, 5, 6 mm)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212839
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH311S
GTIN	4055626045597
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	299,45 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	299,45 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Schneidwerkzeug

Anwendung

Al , Cu

Maße

Länge

180 mm

Materialangaben

Farbe

mehrfarbig

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser

0,2 mm ... 11 mm

CUTFOX-SE LM_DB - Seitenschneider



1212839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212839>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212839>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

1212839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212839>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 9.0	EC000165
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212839

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212839>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de