

ERS 1000-SCRT BK - Sensor



1225197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225197>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensormodul für das Raumbediengerät ERS 1000 zur Messung von CO₂-Konzentration, relativer Luftfeuchte und Temperatur, Farbe: schwarz

Ihre Vorteile

- Einfache Erweiterung des ERS 1000 zur Messung des Raumklimas
- Mühelose Implementierung einer Langzeitaufzeichnung der Messwerte
- Gute optische Integration in einen Doppelrahmen gemeinsam mit dem ERS 1000

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------------|
| Artikelnummer | 1225197 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
| Produktschlüssel | DRHAEA |
| GTIN | 4063151315696 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 50,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 36 g |
| Zolltarifnummer | 90321080 |
| Ursprungsland | AT |

ERS 1000-SCRT BK - Sensor



1225197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225197>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|--------|
| Produkttyp | Sensor |
|------------|--------|

Maße

Einbaumaß

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 55 mm / 55 mm / 20 mm |
|-----------------------------|-----------------------|

Materialangaben

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Farbe (Gehäuseoberteil) | schwarz (RAL 9005) |
| Material Gehäuse | ABS |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 40 °C |
| Schutzart | IP30 |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 60 °C |

Normen und Bestimmungen

| | |
|--------------|-----|
| Schutzklasse | III |
|--------------|-----|

Montage

| | |
|------------|---------------|
| Montageart | Unterputzdose |
|------------|---------------|

1225197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225197>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27143137 |
| ECLASS-15.0 | 27143137 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000926 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
|-------------|----------|

ERS 1000-SCRT BK - Sensor



1225197

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1225197>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de