

SACC BIT M12-W18 - Werkzeug



1231753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231753>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Steckaufsatz zur Montage von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, mit Sechskanträndel Schlüsselweite 18 mm, mit 4 mm Sechskantantrieb



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1231753
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3149
GTIN	4063151333027
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	24,7 g
Zolltarifnummer	82079030
Ursprungsland	DE

SACC BIT M12-W18 - Werkzeug



1231753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231753>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schraubwerkzeug
------------	-----------------

Anschlussdaten

Abtrieb	Außensechskant
---------	----------------

Maße

Breite	24,3 mm
Höhe	6 mm
Länge	29,3 mm

Materialangaben

Material	legierter Werkzeugstahl
Beschichtung	vernickelt

SACC BIT M12-W18 - Werkzeug



1231753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231753>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21045191
ECLASS-15.0	21045191

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SACC BIT M12-W18 - Werkzeug



1231753

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1231753>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de