

# RC-20KS0,06-1,00/VPE500 - Crimpkontakt



1238325

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1238325>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Anschlussquerschnitt: 0,06 mm<sup>2</sup> ... 1 mm<sup>2</sup>, Material Kontakt: CuZn, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

## Ihre Vorteile

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1238325
Verpackungseinheit	500 Stück
Mindestbestellmenge	500 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABREBG
GTIN	4063151461072
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,58 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,57 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

1238325

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1238325>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	gedreht

### Anschlussdaten

#### Anschluss technik

Kontaktart	Buchse
Anschlussart	Crimpschluss

#### Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt	0,06 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
----------------------	--

### Materialangaben

Material Kontakt	CuZn
Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht)	Ni
Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Au

### Maße

Durchmesser ( Kontaktdurchmesser)	2 mm
-----------------------------------	------

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Steckzyklen	100
-------------	-----

# RC-20KS0,06-1,00/VPE500 - Crimpkontakt



1238325

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1238325>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

### ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

# RC-20KS0,06-1,00/VPE500 - Crimpkontakt



1238325

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1238325>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)