

# RC-Z2462X - Kabelklemmkorb und Schirmadapter



1241811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241811>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelklemmkorb und Schirmadapter, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 10,5 mm, Serie: NC, RC, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1241811
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAFU
GTIN	4063151396053
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,923 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

# RC-Z2462X - Kabelklemmkorb und Schirmadapter



1241811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241811>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelklemmkorb
Serie	NC
	RC
Art der Verschraubung	universal mit Schirmauflage
Geschirmt	ja

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	2 mm ... 10,5 mm
--------------------------	------------------

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Art der Verschraubung	universal mit Schirmauflage
-----------------------	-----------------------------

# RC-Z2462X - Kabelklemmkorb und Schirmadapter



1241811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241811>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

# RC-Z2462X - Kabelklemmkorb und Schirmadapter



1241811

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1241811>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)