

CRIMPFOX-TC HC 10/DIE - Ersatzgesenk

1324135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324135>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ersatzgesenk für CRIMPFOX-TC HC 10, gedrehte Kontakte CK 4,0-ED..., 2 gekennzeichnete Gesenkstationen

Ihre Vorteile

- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1324135
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313Y
GTIN	4063151610487
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	50,88 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	50,88 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Für gedrehte Crimpkontakte von 6,0 mm ² ...10,0 mm ² der Serie CK4.0 ED..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage
-----------------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	Vierkant-Crimp

Crimpstelle 1

Querschnitt max.	6 mm ²
AWG max	10

Crimpstelle 2

Querschnitt max.	10 mm ²
AWG max	8

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	6 mm ² ... 10 mm ²
Querschnittsbereich AWG	10 ... 8

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	Stahl

CRIMPFOX-TC HC 10/DIE - Ersatzgesenk



1324135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324135>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324135>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-TC HC 10/DIE - Ersatzgesenk



1324135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324135>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043852
ECLASS-15.0	21043852

ETIM

ETIM 9.0	EC001282
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-TC HC 10/DIE - Ersatzgesenk



1324135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1324135>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de