

BN WH - Marker für Klemmen

1401404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401404>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Marker für Klemmen, Nagel, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Bezeichnungsstift, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 4,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 4 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1401404
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG211B
GTIN	4017918020378
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,047 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,044 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Rastermaß	4,2 mm
-----------	--------

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	1
---------------------------	---

Maße

Breite	4 mm
Höhe	4 mm
Tiefe	5,5 mm
Rastermaß	4,2 mm

Textfeld

Textfeldbreite	4 mm
Textfeldhöhe	4 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Montage

Montageart	stecken
------------	---------

BN WH - Marker für Klemmen



1401404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401404>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN WH - Marker für Klemmen



1401404

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401404>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de