

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401844>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 6 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1401844
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BG2112
GTIN	4017918020583
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,55 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,54 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401844>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	CMS beschriftbar
-----------	------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker unbeschriftet
------------	-----------------------------

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	10
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Anzahl der Kennzeichnungsstreifen	10
Kennzeichnungstechnologie	Plotter

Maße

Breite	6,30 mm
Höhe	3,97 mm
Tiefe	5,50 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

Montage

Montageart	stecken
------------	---------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401844>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Bezeichnungsnagel-Zackband



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401844>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg

0,004 kg CO2e

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de