

VS-TO-RO-MCBK-F1411/1411 - Terminal-Outlet



1404281

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404281>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Terminal-Outlet, Schutzart: IP65, CAT6, Material: Metall, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Farbe: schwarz



Ihre Vorteile

- Einfache Installation dank unverlierbarer Deckelschrauben
- Robuste Ausführung
- Integriertes Kabelmanagement-System
- Zum Anschluss von 2x RJ45 IP65/67 Steckverbindern
- Inklusive Abdeckungen zum Schutz vor Umwelteinflüssen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1404281
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNOEB
GTIN	4046356305389
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	760 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	720,5 g
Zolltarifnummer	85369095
Ursprungsland	DE

1404281

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404281>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Netzwerk-Verteilerbox
Bauform	Variante 14
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Steckplätze	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)
Nennspannung U_N	48 V
Nennstrom I_N	1 A
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT6

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	Schneidklemmanschluss
--------------	-----------------------

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material Gehäuse	Metall

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

1404281

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404281>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27440318

ETIM

ETIM 9.0

EC002597

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

1404281

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404281>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de