

# VS-PPC-C1-PC-ROBK - Steckverbinderkomponente



1404773

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404773>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Dichtstopfen für Push-Pull Anbaurahmen Daten (VS-PPC-F1...), Schutzart IP54



## Ihre Vorteile

- Sicherer Betrieb mit passender Schutzart
- Robustes Industrial-Design

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1404773
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNOBZ
GTIN	4046356316262
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,86 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,3 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

1404773

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404773>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
------------	--------------

### Maße

Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Länge	19,5 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 55 °C

1404773

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404773>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

### ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1404773

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404773>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)