

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Anbaurahmen



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405361>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Metall, mit Freenet-System, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben; inkl. Buchse-Buchse Einsatz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1405361
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNODB
GTIN	4046356419932
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	44,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	44,3 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) und Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Anwendung	Freenet
Bauform	Variante 14
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Steckplätze	2

Elektrische Eigenschaften


Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	Push-Pull
--------------	-----------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	29,5 mm
Höhe	42 mm
Länge	62,9 mm

Materialangaben

Farbe	silber
Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt
Material Kontaktoberfläche	Au/Ni

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Anbaurahmen



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405361>

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65/IP67

Montage

Montageart

Wandmontage

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Anbaurahmen


1405361

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405361>




Zeichnungen

Maßzeichnung




Montageausschnitt


Schemazeichnung



Schemazeichnung



Schemazeichnung




VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Anbaurahmen

1405361

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405361>



Schemazeichnung



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405361>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1405361

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1405361>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de