HC-ADV-B10-CHFH-1TTM20-EEE - Gehäuse

1408782

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1408782

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

HEAVYCON ADVANCE Kupplungsgehäuse B10, für Schraubverriegelung M6, seewasserbeständiges Aluminium, mit Gewinde 1x M20, Leitungsabgang gerade, ohne Oberfläche

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1408782
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAA
GTIN	4046356583398
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	452,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	452,4 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Schraubverriegelung
Gehäuseart	Kupplungsgehäuse
Anwendung	Offshore
Bauform	B10
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M20
Befestigungsschrauben	M6
Geschirmt	ja
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	45 mm
Höhe	68 mm
Länge	105 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69K
Schutzart (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
Schlagfestigkeit	IK09
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M20
Verriegelungstyp	Mutter

Montage

Befestigungsschrauben	M6

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de