

HC-B16-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel

1407694

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407694>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel B16, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 19 mm, Dichtung: nein



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | 1407694 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7AZC |
| GTIN | 4046356776790 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 44,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 38,7 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |

HC-B16-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel

1407694


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407694>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|----------------------|--------------|
| Produkttyp | Schutzdeckel |
| Gehäuseart | Schutzdeckel |
| Bauform | B16 |
| Fangschnur vorhanden | nein |
| Dichtung vorhanden | nein |

Maße

| | |
|--------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 47 mm |
| Höhe | 19 mm |
| Länge | 98 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|----|
| Material Schutzdeckel | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Schutzdeckel | PC |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart | IP65 |
| | IP66 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 100 °C |

HC-B16-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel


1407694

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407694>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

HC-B16-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel



1407694

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407694>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407694>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B16-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel



1407694

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407694>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002314 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

EF3.0 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,586 kg CO2e |
|---------|---------------|