

# HC-B10-SP-RBK - Profildichtung



1407707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407707>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Profildichtung für HEAVYCON-EVO-Unterbauehäuse der Bauform B10



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1407707
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AUX
GTIN	4046356778015
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,05 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,05 g
Zolltarifnummer	40169300
Ursprungsland	IT

# HC-B10-SP-RBK - Profildichtung



1407707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407707>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
------------	----------

### Materialangaben

Material Dichtung Profildichtung	NBR
----------------------------------	-----

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

### Montage

Montagehinweis	Die Ersatzdichtung ist mit dem Klebstoff Loctite-454 zu verkleben.
	Für Gehäuse HC-EVO-B10....BK


# HC-B10-SP-RBK - Profildichtung

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407707>



## Zeichnungen



Maßbild

# HC-B10-SP-RBK - Profildichtung



1407707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407707>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407707>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B10-SP-RBK - Profildichtung

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407707>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	23071590

### ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

# HC-B10-SP-RBK - Profildichtung



1407707

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407707>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,157 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)