

# A-SEW-50-P-W - Flachdichtung

1411287

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411287>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachdichtung, für Gewinde M50, Farbe: weiß



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411287
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4046356924085
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,172 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	GB

# A-SEW-50-P-W - Flachdichtung

1411287


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411287>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
Hersteller	CMP
Herstellerbezeichnung	50MM WHITE NYLON ETS 2MM THICK
Hersteller-Artikelnummer	50ETS2
Gewindeart	M50

### Maße

Maßzeichnung	
Höhe	2 mm
Gewindeart Anschlussseite	M50

### Innenmaß

Innendurchmesser	50,4 mm
------------------	---------

### Materialangaben

Material	Nylon
----------	-------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

### Montage

Montagehinweis	für A-EXSH-M...-68L-... / G-ESSWU-M... / G-EDSWU-M... / G-ESS-M...
----------------	--

# A-SEW-50-P-W - Flachdichtung


1411287

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411287>



## Zeichnungen

### Maßzeichnung



Maßbild

# A-SEW-50-P-W - Flachdichtung



1411287

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411287>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

### ETIM

ETIM 9.0	EC001181
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# A-SEW-50-P-W - Flachdichtung



1411287

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411287>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	372a64e5-5e01-42c7-801b-3ef9de02d018

### EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,183 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)