

A-EXSH-M50-68L-N-S - Verschlusschraube

1411113

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411113>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verschlusschraube, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411113
Verpackungseinheit	2 Stück
Mindestbestellmenge	2 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DDX
GTIN	4046356922289
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	198,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	194,5 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	GB

A-EXSH-M50-68L-N-S - Verschlusschraube

1411113

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411113>

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zum Ex-Schutz	Dieser Artikel darf in Verbindung mit der Gegenmutter 1411247 A-INL-M50-N-S nur für die Zündschutzart "Ex e" eingesetzt werden.
-----------------------	---


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verschlusschraube
Anwendung	Ex
Hersteller	CMP
Herstellerbezeichnung	757 M50 Exd/Exe N.PLTD HEX HD STOP PLUG
Hersteller-Artikelnummer	757DM65

Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	ja
-----------------------	----

Maße

Maßzeichnung	
Länge	24 mm
Länge Anschlussgewinde	15 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	9 mm
Durchmesser	50 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	50 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	55 mm
Sechskant Eckmaß	60,5 mm
Gewindeart Anschlussseite	M50 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Material Gehäuseoberfläche	Ni
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66 (mit Einsatz der passenden Flachdichtung A-SEW-...P-W)
	IP68 (mit Einsatz der passenden Flachdichtung A-SEW-...P-W)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 130 °C

A-EXSH-M50-68L-N-S - Verschlusschraube



1411113

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411113>

Zulassungen

ATEX	Sira 01ATEX1284U
	Sira 02ATEX1003X
	Ex II 2 GD Ex d IIC & Ex e II, Ex IM2 Ex d I, Ex e I
IECEX	IECEX SIR 07.0056X
	Ex d I / Ex e I / Ex d IIC / Ex e II, Ex tD A21 IP6X

Normen und Bestimmungen

EN Ex

Normen/Bestimmungen	EN 60079-0, -1, -7
---------------------	--------------------

IEC Ex

Normen/Bestimmungen	IEC 60079-0, -1, -7
---------------------	---------------------

EN Ex

Normen/Bestimmungen	EN 61241-0, -1
---------------------	----------------

IEC Ex

Normen/Bestimmungen	IEC 61241-0, -1
---------------------	-----------------

Montage

Montagehinweis	Durch Einsatz der Flachdichtung A-SEW-50-P-W (Artikel 1411287) IP66 / IP68 dicht
----------------	--


A-EXSH-M50-68L-N-S - Verschlusschraube

1411113

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411113>

Zeichnungen

Maßzeichnung



A-EXSH-M50-68L-N-S - Verschlusschraube



1411113

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411113>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411113>



CSA

Zulassungs-ID: 113642



UL Listed

Zulassungs-ID: E214221



ATEX

Zulassungs-ID: CML 18ATEX1320X

A-EXSH-M50-68L-N-S - Verschlusschraube



1411113

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411113>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1411113

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411113>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	b2c4c077-dc9e-46f1-a42d-e650343f98df

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de