

HC-B10-HCLWS-PLR-BK - Schutzdeckel



1414635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414635>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzdeckel B10, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 21,6 mm, Dichtung: ja

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1414635
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZC
GTIN	4055626131191
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	55,44 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	54,04 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

1414635


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414635>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Gehäuseart	Schutzdeckel
Bauform	B10
Dichtung vorhanden	ja

Maße

Maßzeichnung	
Breite	43 mm
Höhe	21,6 mm
Länge	73 mm
Durchmesser	30 mm

Materialangaben

Material Schutzdeckel	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	NBR
Material Schutzdeckel	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Bügel
------------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Montagehinweis	Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz
----------------	---

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

1414635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414635>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27440208

ETIM

ETIM 8.0

EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1414635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414635>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de