

HC-B-GB-M40-ER-AL - Kabelverschraubung



1414666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414666>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Set bestehend aus: EVO-Metalladapter 1414259 und Metallverschraubung mit Biegeschutzspirale 1415185, M40



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1414666
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APM
GTIN	4055626031170
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	697,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	697,3 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B-GB-M40-ER-AL - Kabelverschraubung

1414666


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414666>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anzahl der Leitungen	1
Art der Verschraubung	M40
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung	
Schlüsselweite Überwurfmutter	46 mm
Schlüsselweite Stutzen	46 mm

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material Druckschraube	Messing, vernickelt
Material Dichtung	EPDM
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	16 mm ... 28 mm
------------------------------------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

HC-B-GB-M40-ER-AL - Kabelverschraubung


1414666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414666>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

HC-B-GB-M40-ER-AL - Kabelverschraubung



1414666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414666>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414666>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-GB-M40-ER-AL - Kabelverschraubung



1414666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414666>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1414666

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414666>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	f67dda5d-88bf-456e-b9dd-9bd861f2d354

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de