

# A-SEW-32-P-W - Flachdichtung

1411285

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411285>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachdichtung, für Gewinde M32, Farbe: weiß



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411285
Verpackungseinheit	200 Stück
Mindestbestellmenge	200 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4046356924160
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,918 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	GB

# A-SEW-32-P-W - Flachdichtung

1411285


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411285>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
Hersteller	CMP
Herstellerbezeichnung	32MM WHITE NYLON ETS 2MM THICK
Hersteller-Artikelnummer	32ETS2
Gewindeart	M32

### Maße

Maßzeichnung	
Höhe	2 mm
Gewindeart Anschlussseite	M32

### Innenmaß

Innendurchmesser	32 mm
------------------	-------

### Materialangaben

Material	Nylon
----------	-------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

### Montage

Montagehinweis	für A-EXSH-M...-68L-... / G-ESSWU-M... / G-EDSWU-M... / G-ESS-M...
----------------	--

# A-SEW-32-P-W - Flachdichtung


1411285

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411285>



## Zeichnungen

### Maßzeichnung



### Maßbild

# A-SEW-32-P-W - Flachdichtung



1411285

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411285>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

### ETIM

ETIM 9.0	EC001181
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	21245208-e2d5-4bc7-a1df-3cb0873e7d98

### EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,099 kg CO2e
---------	---------------