

A-SEW-63-P-W - Flachdichtung

1411288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411288>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Flachdichtung, für Gewinde M63, Farbe: weiß



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411288
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4046356924177
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,64 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	GB

A-SEW-63-P-W - Flachdichtung

1411288


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411288>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Dichtung
Hersteller	CMP
Herstellerbezeichnung	63MM WHITE NYLON ETS 2MM THICK
Hersteller-Artikelnummer	63ETS2
Gewindeart	M63

Maße

Maßzeichnung	
Höhe	2 mm
Gewindeart Anschlussseite	M63

Innenmaß

Innendurchmesser	63,2 mm
------------------	---------

Materialangaben

Material	Nylon
----------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montagehinweis	für A-EXSH-M...-68L-... / G-ESSWU-M... / G-EDSWU-M... / G-ESS-M...
----------------	--

A-SEW-63-P-W - Flachdichtung


1411288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411288>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

A-SEW-63-P-W - Flachdichtung



1411288

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411288>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430319
ECLASS-15.0	27430319

ETIM

ETIM 9.0	EC001181
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	a946744b-c9d8-4e64-99f6-0a65ed142da0

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,204 kg CO2e
---------	---------------