

HC-B-TA-PG13-ER-AL - Adapter



1414260

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414260>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Adapter, Aluminium, für EVO-Gehäuse, Pg13,5-Gewinde



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1414260
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APM
GTIN	4055626022222
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	110,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	110,7 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B-TA-PG13-ER-AL - Adapter

1414260

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414260>



Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gewindeadapter
Anwendung	Bajonett B - Pg
Art der Verschraubung	Pg13,5

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	... 6,25 Nm
------------------	-------------

Maße

Maßzeichnung	
Gewindeart Dichtungsseite	Pg13,5

Innenmaß

Länge Innengewinde	13 mm
--------------------	-------

Materialangaben

Farbe	aluminiumfarben
Material	Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	Pg13,5
-----------------------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP67
Schutzart (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-B-TA-PG13-ER-AL - Adapter



1414260

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414260>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

HC-B-TA-PG13-ER-AL - Adapter

1414260

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414260>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414260>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B-TA-PG13-ER-AL - Adapter

1414260

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414260>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B-TA-PG13-ER-AL - Adapter

1414260

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414260>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de