

# HC-B-TA-NPT-1/2-ER-AL - Adapter

1414264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414264>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Adapter, Aluminium, für EVO-Gehäuse, NPT-1/2"-Gewinde



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1414264
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APM
GTIN	4055626022260
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	128,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	129,9 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# HC-B-TA-NPT-1/2-ER-AL - Adapter

1414264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414264>

## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gewindeadapter
Anwendung	Bajonett B - NPT

### Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	... 9 Nm
------------------	----------

### Maße

Maßzeichnung	
Gewindeart Dichtungsseite	1/2 Zoll NPT

### Innenmaß

Länge Innengewinde	18 mm
--------------------	-------

### Materialangaben

Farbe	aluminiumfarben
Material	Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP67
Schutzart (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

# HC-B-TA-NPT-1/2-ER-AL - Adapter



1414264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414264>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

# HC-B-TA-NPT-1/2-ER-AL - Adapter



1414264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414264>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414264>

**DNV**

Zulassungs-ID: TAE000037S



**cUL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E255026



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B-TA-NPT-1/2-ER-AL - Adapter



1414264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414264>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-B-TA-NPT-1/2-ER-AL - Adapter



1414264

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414264>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

### EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	7,771 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)