

# HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Tragschienen-Montagerahmen



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424338>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Tragschienen-Montagerahmen, Bauform: B6 - B24, für Kontakteinsätze, Basisrahmen



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424338
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AHB
GTIN	4055626370767
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	91,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	86,4 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

# HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424338>

## Technische Daten


### Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze B, BB, DD, HV und Modulrahmen
Hinweis zur Sicherheit	Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch den Anwender sichergestellt werden. Die Durchgängigkeit der PE-Verbindung ist vom Anwender zu prüfen und zu erfüllen. Der PE-Anschluss ist gleichseitig auszuführen.

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschienen-Montagerahmen
Gehäuseart	Tragschienen-Montagerahmen
Serie	HC-CIF-PL
Bauform	B6 - B24
Schutzdeckel	nein
Pg-Verschraubung	ohne

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	48 mm
Höhe	86 mm
Länge	120 mm

### Materialangaben

Material	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Raste
------------------	-------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

### Montage

Montageart	Tragschiene: 35 mm
Montagehinweis	Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in einem IP geschützten Raum vor


# HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Tragschienen- Montagerahmen

1424338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424338>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

# HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Tragschienen- Montagerahmen



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424338>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424338>



**cUL Recognized**  
Zulassungs-ID: E118976



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E118976

# HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Tragschienen- Montagerahmen



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424338>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

### ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Tragschienen-Montagerahmen



1424338

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424338>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)