

A-INL-PG21-P-BK - Gegenmutter

1424563

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424563>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gegenmutter, Anschlussgewinde: Pg21, Farbe: tiefschwarz



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | 1424563 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7DZX |
| GTIN | 4055626374673 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,35 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,1 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | TR |

A-INL-PG21-P-BK - Gegenmutter

1424563


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424563>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Flachmutter |
|------------|-------------|

Maße

| | |
|------------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Länge | 7 mm |
| Durchmesser | 28,3 mm |
| Durchmesser Anschlussgewinde | 28,3 mm |
| Schlüsselweite Kontermutter | 36 mm |
| Sechskant Eckmaß | 39 mm |
| Gewindeart Anschlussseite | Pg21 |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Material | PA 6.6 GF |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |

Kabel / Leitung

| | |
|-----------------|----|
| Halogenfreiheit | ja |
|-----------------|----|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |

A-INL-PG21-P-BK - Gegenmutter


1424563

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424563>



Zeichnungen

Maßzeichnung



A-INL-PG21-P-BK - Gegenmutter



1424563

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424563>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140807 |
| ECLASS-15.0 | 27140807 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000879 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |
|-------------|----------|

A-INL-PG21-P-BK - Gegenmutter



1424563

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424563>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de