

# SI-RND-R1A - Datenschnittstelle



1425186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425186>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Servicedose mit RJ45 (Buchse/Buchse), 8-polig Metall, CAT6A Anschluss, mit Schutzdeckel



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1425186
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7EGX
GTIN	4055626386706
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	29,9 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425186>

## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenfrontplatte
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45

### Elektrische Eigenschaften

Übertragungsrate	10 GBit/s (RJ45 (Buchse/Buchse) 8-polig)
------------------	--

### Maße

Maßzeichnung		
Breite	29,5 mm	
Höhe	42,7 mm	
Wandstärke	1 mm ... 3 mm	

### Materialangaben

Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	vergoldet

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 750
-------------	-------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (mit geschlossenem Schutzdeckel)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

### Montage

Montagehinweis	Wandstärken: 1 mm ... 3 mm
----------------	----------------------------


# SI-RND-R1A - Datenschnittstelle

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425186>


## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Maßzeichnung




Montageausschnitt

# SI-RND-R1A - Datenschnittstelle

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425186>

Schemazeichnung



Schemazeichnung 1


# SI-RND-R1A - Datenschnittstelle

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425186>



Schemazeichnung




Schemazeichnung 2

# SI-RND-R1A - Datenschnittstelle

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425186>

Schemazeichnung



Schemazeichnung 3

# SI-RND-R1A - Datenschnittstelle



1425186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425186>

## Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425186>



**UL Listed**

Zulassungs-ID: FILE E 335024



**cUL Listed**

Zulassungs-ID: FILE E 335024

1425186

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1425186>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440209
ECLASS-15.0	27440209

### ETIM

ETIM 9.0	EC002641
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	599206db-4889-47e3-bfb1-2dd86b2d86b0