

WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter



1422884

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422884>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzschlauchadapter, für Wellschläuche mit Nenngroße 13 (10 x 13), parallel gewellt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1422884
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF1ZVX
GTIN	4055626316567
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,622 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,69 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	CZ

Technische Daten

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Materialangaben

Material	POM
----------	-----

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 7 mm
--------------------------	---------------

Maße

Länge	20 mm
-------	-------

WP-CTA POM 13,0 BK - Schutzschlauchadapter



1422884

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1422884>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27430308
ECLASS-15.0	27430308

ETIM

ETIM 9.0	EC001469
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de