

HC-CIF-B06-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424334

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424334>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Tragschienen-Montagerahmen, Bauform: B6, für Kontakteinsätze, Top-Rahmen



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424334
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AHB
GTIN	4055626370729
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	41 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

HC-CIF-B06-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424334

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424334>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze B6, BB10, DD24 und Modulrahmen B6
Hinweis zur Sicherheit	Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch den Anwender sichergestellt werden. Die Durchgängigkeit der PE-Verbindung ist vom Anwender zu prüfen und zu erfüllen. Der PE-Anschluss ist gleichseitig auszuführen.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschienen-Montagerahmen
Gehäuseart	Tragschienen-Montagerahmen
Serie	HC-CIF-PL
Bauform	B6
Schutzdeckel	nein
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	42 mm
Höhe	61 mm
Länge	110 mm

Materialangaben

Material	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Haken
------------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montagehinweis	Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in einem IP geschützten Raum vor
----------------	--


HC-CIF-B06-HFWL-PL - Tragschienen- Montagerahmen

1424334

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424334>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-CIF-B06-HFWL-PL - Tragschienen- Montagerahmen



1424334

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424334>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424334>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E118976



UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976

HC-CIF-B06-HFWL-PL - Tragschienen- Montagerahmen



1424334

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424334>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B06-HFWL-PL - Tragschienen- Montagerahmen



1424334

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424334>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de