

HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424336

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Tragschienen-Montagerahmen, Bauform: B16, für Kontakteinsätze, Top-Rahmen



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424336
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AHB
GTIN	4055626370743
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	46,06 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	45,9 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424336

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze B16, BB32, DD72, HS6, HV6, und Modulrahmen B16
Hinweis zur Sicherheit	Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch den Anwender sichergestellt werden. Die Durchgängigkeit der PE-Verbindung ist vom Anwender zu prüfen und zu erfüllen. Der PE-Anschluss ist gleichseitig auszuführen.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschienen-Montagerahmen
Gehäuseart	Tragschienen-Montagerahmen
Serie	HC-CIF-PL
Bauform	B16
Schutzdeckel	nein
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	42 mm
Höhe	61 mm
Länge	144 mm

Materialangaben

Material	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Haken
------------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montagehinweis	Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in einem
----------------	--

HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen- Montagerahmen



1424336

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336>

IP geschützten Raum vor


HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen- Montagerahmen

1424336

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen- Montagerahmen



1424336

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E118976



UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976

HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen- Montagerahmen



1424336

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B16-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen



1424336

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424336>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de