

VS-08-RJ45/MOD-1-R-IP67 GP - Anbaurahmen



1534644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1534644>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Anbaurahmen, Schutzart: IP65/IP67, Material: PA, Farbe: schwarz



Ihre Vorteile

- Verringerung des CO₂-Fußabdrucks durch den Einsatz biobasierter Kunststoffe

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1534644
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNNDB
GTIN	4067923006805
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	605,06 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	605,06 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

1534644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1534644>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Anwendung	Modularer Einsatz
Bauform	Variante 6
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Steckplätze	1


Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsmedium	Kupfer
--------------------	--------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	36 mm
Höhe	36 mm
Tiefe	16,5 mm
Länge	16,4 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Dichtung Flachdichtung	NBR
Material Gehäuse	PA
Material Gehäuseoberfläche	PA, lichtgrau
Material Kontaktoberfläche	Au/Ni
Material Kontaktträger	Polyester GF

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 1000
-------------	--------

1534644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1534644>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 55 °C

Montage

Montageart	Vorderwandmontage
------------	-------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung




Montageausschnitt

VS-08-RJ45/MOD-1-R-IP67 GP - Anbaurahmen

1534644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1534644>

Maßzeichnung



Überwurfmutter

1534644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1534644>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

1534644

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1534644>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de