

PROT-M27-SG-IT-IP20 - Kunststoff-Schutzkappe



1577209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1577209>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kunststoff-Schutzkappe, M27, Serie: HC



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1577209
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRGAE
GTIN	4067923067806
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,164 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,03 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

PROT-M27-SG-IT-IP20 - Kunststoff-Schutzkappe



1577209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1577209>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe
Serie	HC

Materialangaben

Material	TPE
----------	-----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C

1577209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1577209>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

1577209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1577209>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

PROT-M27-SG-IT-IP20 - Kunststoff-Schutzkappe



1577209

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1577209>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de