

# HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Schutzdeckel

1580539

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1580539>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

HEAVYCON-ADVANCE IP65 Schutzdeckel B32, für Anbauseite, Schraubverriegelung mit 2 x Innensechskantschrauben, mit Dichtung, Fangschnuröse 3 mm



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1580539
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZC
GTIN	4046356463355
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	90,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	90,5 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Schutzdeckel

1580539


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1580539>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Gehäuseart	Schutzdeckel
Bauform	B32
Befestigungsschrauben	M6 (Innensechskant 5 mm)
Dichtung vorhanden	ja

### Maße

Maßzeichnung	
Durchmesser	3,5 mm

### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Schutzdeckel	PA

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Schraube
------------------	----------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

### Montage

Befestigungsschrauben	M6 (Innensechskant 5 mm)
-----------------------	--------------------------

# HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Schutzdeckel


1580539

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1580539>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

# HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Schutzdeckel



1580539

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1580539>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

# HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Schutzdeckel



1580539

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1580539>

## Environmental product compliance

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	
	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)