

# VC-AL-T4-R-M25-S - Gehäuse

1583762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1583762>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Dichtung, Verriegelungsschrauben mit Rändelkopf, für eine metrische Kabelverschraubung M25, Kabelabgang schräg, Bauform VC4

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1583762
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABLAAX
GTIN	4046356183390
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	316,36 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	316,36 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

# VC-AL-T4-R-M25-S - Gehäuse

1583762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1583762>

## Technische Daten


### Hinweise

Allgemein	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
-----------	--

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tüllengehäuse
Produktfamilie	VARIOCON
Bauform	VC4
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	M25 x 1,5
Befestigungsschrauben	M4
Geschirmt	nein
Kabelabgang	schräg

### Maße

Maßzeichnung	
Höhe	90 mm

### Materialangaben

Farbe	grau-aluminium
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR, leitfähig
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material O-Ring	NBR
Material Verriegelungsschraube	Messing, vernickelt

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Art der Verschraubung	M25 x 1,5
Verriegelungstyp	Schraube

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

### Montage

# VC-AL-T4-R-M25-S - Gehäuse

1583762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1583762>



Befestigungsschrauben	M4
-----------------------	----


# VC-AL-T4-R-M25-S - Gehäuse

1583762


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1583762>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung



# VC-AL-T4-R-M25-S - Gehäuse



1583762

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1583762>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)