

# RC-Z2053 - Kabelverschraubung

1604218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604218>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg13,5, Serie: RC, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2025-Q4 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1604218
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAFT
GTIN	4046356248136
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	38,755 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	35,61 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

# RC-Z2053 - Kabelverschraubung



1604218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604218>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Serie	RC
Art der Verschraubung	Doppelbügel
Geschirmt	nein

### Maße

Gewindeart Anschlussseite	Pg13,5
---------------------------	--------

### Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	10 mm ... 14 mm
--------------------------	-----------------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

# RC-Z2053 - Kabelverschraubung



1604218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604218>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

# RC-Z2053 - Kabelverschraubung



1604218

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604218>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	7491f441-895f-49e7-aff9-a777c451da89

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)