

SM-7EP1N8A9L05 - Kupplungssteckverbinder



1607068

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607068>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kupplungssteckverbinder, gerade lang, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 21 mm ... 25,5 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1607068
Verpackungseinheit	12 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRBGG
GTIN	4046356255134
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	582,333 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	582,333 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SM-7EP1N8A9L05 - Kupplungssteckverbinder



1607068

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607068>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Serie	SM
Anwendung	Leistung
Steckgesicht	4+3+PE
Geschirmt	ja
Gewindeart	M40

Elektrische Eigenschaften

Kontakt: Kontaktgruppe 1

Kontaktdurchmesser	3,6 mm
Nennstrom I_N	70 A
Nennspannung U_N	630 V
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss
--------------	----------------

Steckverbinder

Bauform	gerade lang
---------	-------------

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	21 mm ... 25,5 mm
--------------------------	-------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Höhenlage	3000 m

SM-7EP1N8A9L05 - Kupplungssteckverbinder




1607068

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1607068>

Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de