

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608252>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



MSTB-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Metall, mit integriertem Kontakteinsatz für Leiteranschluss, Federkraftanschluss, 400 V, für rechteckigem Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1608252
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNOJA
GTIN	4046356160056
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	63,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	61,4 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608252>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Anwendung	Freenet
Bauform	SCRJ
Polzahl	5

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften


Bemessungsspannung (III/3)	400 V
Bemessungsstrom	16 A (bei 20 °C)

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	Federkraftanschluss
--------------	---------------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	36,2 mm
Höhe	42 mm
Länge	41,9 mm

Materialangaben

Farbe	silber
Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
	NBR
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Anbaurahmen



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608252>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Montage


Montageart	Vorderwandmontage
------------	-------------------

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608252>


Zeichnungen

Maßzeichnung



Push-Pull MSTB-Anbaurahmen

Maßzeichnung



Montageausschnitt

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608252>

Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0

EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608252>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de