

HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Schutzdeckel



1644546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644546>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel B6, mit Längsbügel, Material Schutzdeckel: Al, Höhe: 20 mm, Dichtung: ja, mit Fangschnur



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1644546
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZC
GTIN	4017918904876
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	74,91 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	74,91 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

1644546


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644546>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Gehäuseart	Schutzdeckel
Bauform	B6
Fangschnur vorhanden	ja
Dichtung vorhanden	ja

Maße

Maßzeichnung	
Breite	43 mm
Höhe	20 mm
Länge	60 mm
Durchmesser	30 mm

Materialangaben

Material Schutzdeckel	Aluminiumdruckguss (pulverbeschichtet)
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Schutzdeckel	Al
Material Verriegelungsbügel	Edelstahl, Griffteil: PA-GF

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Bügel
------------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montagehinweis	nicht für HC-B...EMV Gehäuse
	Bei Verwendung von Kodierbuchsen, -stiften und -bolzen sind die Führungszapfen der Schutzdeckel zu entfernen.



HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Schutzdeckel

1644546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644546>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Schutzdeckel



1644546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644546>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27440208

ETIM

ETIM 8.0

EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

1644546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644546>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de