

REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduzieradapter



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647624>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Reduzieradapter, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring



Produktbeschreibung

Reduziert M25 auf M20

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1647624
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4017918941529
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,87 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15,72 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduzieradapter



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647624>

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Reduzieradapter
Dichtung vorhanden	ja

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	7,5 ... 8 Nm
------------------	--------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	30,00 mm
Länge	10 mm
Länge Anschlussgewinde	7 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	3 mm
Durchmesser	25 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	25 mm
Sechskant Eckmaß	30 mm
Gewindeart Anschlussseite	M25 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindeart Dichtungsseite	M20

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuseoberfläche	Ni

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	nein
-----------------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Montage

Montagehinweis	mit entsprechender Verschraubung: IP68
----------------	--

REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduzieradapter


1647624

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647624>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduzieradapter



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647624>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

REDUC-M-KV-M25/M20 - Reduzieradapter



1647624

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647624>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	99541839-5a1d-40d0-b885-cb1c09bf9185

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de