REDUC-M-KV-M40/M32 - Reduzieradapter

1647640

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1647640

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Reduzieradapter, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring

Produktbeschreibung

Reduziert M40 auf M32

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1647640
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4017918941543
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	45,63 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	45,63 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Reduzieradapter
Dichtung vorhanden	ja

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	11 ... 12 Nm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	43,00 mm
Länge	11,5 mm
Länge Anschlussgewinde	8 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	3,5 mm
Durchmesser	40 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	40 mm
Sechskant Eckmaß	43 mm
Gewindeart Anschlussseite	M40 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindeart Dichtungsseite	M32

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuseoberfläche	Ni

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Montage

Montagehinweis	mit entsprechender Verschraubung: IP68

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	108acbde-a277-4858-912d-f5fe30eaeaf7

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de