

# VS-08-KS-H/GN - RJ45-Knickschutztülle



1654756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1654756>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-H11-RJ45 und VS-08-ST-H21-RJ45, für Kabeldurchmesser bis 7 mm, Farbe: grün



## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1654756             |
| Verpackungseinheit                       | 5 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 5 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | ABNAAZ              |
| GTIN                                     | 4017918977818       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,24 g              |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,77 g              |
| Zolltarifnummer                          | 39269097            |
| Ursprungsland                            | CN                  |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                  |
|------------|------------------|
| Produkttyp | Knickschutztülle |
|------------|------------------|

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 29,5 mm |
| Höhe   | 17 mm   |
| Länge  | 13,5 mm |

### Materialangaben

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Farbe                          | grün |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0   |
| Material Gehäuse               | PA   |

### Kabel / Leitung

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Leitungsaußendurchmesser | 7 mm |
|--------------------------|------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Schutzart                     | IP20             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |

1654756

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1654756>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)