

HC-B 24-ADP-B 6-GY - Adapterplatte



1660407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660407>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

HEAVYCON Adapterplatte, Bauform B24 auf B6, für Wandausschnitte der Bauform B24, grau



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1660407
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZD
GTIN	4017918022044
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	37,98 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	37,98 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

HC-B 24-ADP-B 6-GY - Adapterplatte

1660407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660407>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Für Wandausschnitte der Bauform B24, nicht einsetzbar für Anbaugeschäfte mit bereits montiertem Schutzdeckel
Allgemein	Nicht einsetzbar für HC-STA- und HC-EVO-Gehäuse

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapterplatte
Bauform	B24

Maße

Maßzeichnung	
Breite	52 mm
Höhe	7 mm
Länge	150 mm
Bohrlochabstand horizontal	130 mm
Bohrlochabstand vertikal	27 mm
Bohrlochdurchmesser	4,5 mm

Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	36 mm
Länge Montageausschnitt	113 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	PTS

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Montagehinweis	Nicht einsetzbar bei Anbaugeschäften mit bereits montiertem Deckel
----------------	--

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-B 24-ADP-B 6-GY - Adapterplatte



1660407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660407>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660407>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 24-ADP-B 6-GY - Adapterplatte



1660407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660407>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 24-ADP-B 6-GY - Adapterplatte



1660407

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660407>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de