

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-Crimpkontakt



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655276>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, für D-SUB-Kontakteinsätze mit High-Density, Stift, Anschlussquerschnitt AWG 22, gedreht, vergoldet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1655276
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNCAA
GTIN	4046356029216
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,09 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,09 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-Crimpkontakt



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655276>

Technische Daten

Montage

Montageart	Crimpanschluss
------------	----------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	gedreht


Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Stift
Anschlusstechnik	Crimpanschluss
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	22

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	hartvergoldet über Nickel

Maße

Maßzeichnung	
Länge	13,5 mm

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	1 mm
--------------------	------

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	60 V
Bemessungsstoßspannung	1 kV
Bemessungsstrom	3 A
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩ

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 50
-------------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-Crimpkontakt



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655276>

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-55 °C ... 125 °C


VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-Crimpkontakt

1655276

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655276>

Zeichnungen

Maßzeichnung



D-SUB Crimpkontakt Stift

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de