HC-M-PN3-1,60-BU - Pneumatikkontakt

1663514

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663514

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Pneumatik-Buchse, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchinnendurchmesser 1,6 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1663514
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7ACZ
GTIN	4017918123321
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	910 MGM
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	910 MGM
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Pneumatikkontakt
Serie	HC-M-03-PN
Ventil integriert	nein

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Kontaktart	Buchse
Anschlussart	Schlauchanschluss

Maße

Maßzeichnung	
Breite [w]	8,2 mm
Höhe [h]	8,2 mm
Tiefe	23 mm
Durchmesser (Schlauchinnendurchmesser)	1,6 mm
Durchmesser (Kontaktdurchmesser)	5,2 mm

Materialangaben

Material Ventil	Polypropylen
Material Dichtung	Buna-N
Material Kontakt	Delrin Acetal

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500

Kennwerte

Betriebsdruck	8,00 bar

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663514

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de