VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Datenfrontplatte

1657766

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1657766

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 2 x RJ-Buchse/Buchse

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1657766
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7EDX
GTIN	4046356118705
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	45,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	44,01 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenfrontplatte
Anzahl der Steckplätze	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	50 V
Bemessungsstrom	1 A

Maße

Maßzeichnung	
Breite	51 mm
Höhe	45 mm
Länge	87,5 mm

Materialangaben

Material Datenfrontplatte	PBT (Datenfrontplatte)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Montagehinweis	passend für alle Einbaurahmen

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Schemazeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de