

HC-NPT-3/4-M25 - Adapter

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686850>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

NPT-Adapter, IP68, bis 5 bar, inkl. O-Ring-Dichtung, M25 auf 3/4"



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1686850
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4017918822712
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	58,56 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	55,24 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

HC-NPT-3/4-M25 - Adapter

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686850>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	NPT-Adapter
------------	-------------

Maße

Maßzeichnung	
Länge	28 mm
Länge Anschlussgewinde	7 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	21 mm
Durchmesser	25 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	25 mm
Gewindeart Anschlussseite	M25
Gewindeart Dichtungsseite	3/4" NPT

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material	Messing, vernickelt
Material Dichtung O-Ring	NBR

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

HC-NPT-3/4-M25 - Adapter


1686850

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686850>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-NPT-3/4-M25 - Adapter

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686850>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686850>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-NPT-3/4-M25 - Adapter

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686850>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

HC-NPT-3/4-M25 - Adapter

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686850>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	2f8e2b00-c2b2-4a93-b8bd-b38917dac445

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de