

VS-08-KS/GN - RJ45-Knickschutztülle

1689226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689226>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



RJ45-Knickschutztülle, für Stifteinsatz VS-08-ST-RJ45, Kabeldurchmesser bis 6 mm, Farbe: grün

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1689226
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNAAZ
GTIN	4017918890575
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,36 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,31 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	US

1689226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689226>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Knickschutztülle
------------	------------------

Maße

Breite	12,5 mm
Höhe	12,5 mm
Länge	4,1 mm

Materialangaben

Farbe	grün
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	6 mm
--------------------------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

VS-08-KS/GN - RJ45-Knickschutztülle



1689226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689226>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1689226

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689226>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de