

Q-MU PG29 BK - Mutter



1670772

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1670772>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Mutter (Kunststoff), zum Kontern des Kontaktträgers Pg29 / SW46

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1670772
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF6ZWX
GTIN	4046356698764
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,28 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	7,28 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Q-MU PG29 BK - Mutter

1670772

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1670772>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
------------	-----------------

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Gehäuse	Kunststoff

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Temperatur bei Leitungsanschluss	-5 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Montageart	Pg29
------------	------


Q-MU PG29 BK - Mutter

1670772

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1670772>



Zeichnungen



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 9.0	EC002863
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--