

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Gehäuse



1672916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1672916>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON Sockelgehäuse D 7, mit Längsbügel, Höhe 25,5 mm, mit Stutzen 1x PG11, mit offenen Boden, Zink

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1672916
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAE
GTIN	4017918145415
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	79,71 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	46,78 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Gehäuse



1672916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1672916>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Sockelgehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	D7
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x Pg11
Schutzdeckel	nein
Kabelabgang	seitlich
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	40,5 mm
Höhe	25,5 mm
Länge	24 mm

Materialangaben

Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Zinkdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Verriegelungsbügel	Stahl verzinkt

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x Pg11
-----------------------	---------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
-----------	------

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Gehäuse



1672916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1672916>

	IP65 (mit Dichtschraube)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Gehäuse


1672916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1672916>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-D 7-SML-26/O1PG11 - Gehäuse



1672916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1672916>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

1672916

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1672916>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de