

HC-B 16-TFL-60/O1PG21S - Gehäuse



1673795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1673795>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse, für Längsbügel, Höhe 60 mm, ohne Verschraubung, 1x Pg21, Kabelabgang seitlich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1673795
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAC
GTIN	4017918149680
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	208,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	200,9 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 16-TFL-60/O1PG21S - Gehäuse



1673795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1673795>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B16
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x Pg21
Kabelabgang	seitlich
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	43 mm
Höhe	60 mm
Länge	94 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x Pg21
-----------------------	---------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-TFL-60/O1PG21S - Gehäuse


1673795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1673795>



Zeichnungen

Maßzeichnung



HC-B 16-TFL-60/O1PG21S - Gehäuse

1673795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1673795>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

HC-B 16-TFL-60/O1PG21S - Gehäuse

1673795

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1673795>



Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de